

Держатель вакуумного захвата ESH-HE-1-M3

№ изделия: 189253

FESTO

без компенсатора высоты, с прямым креплением на резьбе.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1,2 mm
Объем	0,04 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху
Относительно держателя присоски	Размер 1
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1 g
Тип крепления	с наружной резьбой Через канал вакуума
крепление присоски	Диаметр 3 мм
Подключение вакуума	M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	Алюминиевый сплав NBR POM Сталь
Материал скобы	Закаленная сталь