

Держатель вакуумного захвата ESH-HF-3-M14X1

№ изделия: 189262

FESTO

с компенсатором высоты, с прямым креплением на резьбе.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	6 mm
Условный проход	3,3 mm
Объем	0,4 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху с компенсатором высоты
Относительно держателя присоски	Размер 3
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	54 g
Тип крепления	с наружной резьбой Через канал вакуума
крепление присоски	M4
Подключение вакуума	M14x1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR POM
Материал скобы	Закаленная сталь