

Комплектный вакуумный захват ESS-10-BN

№ изделия: 189374

FESTO

легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	4 mm
Мин. радиус заготовки	20 mm
Условный проход	2 mm
диаметр присоски	10 mm
объем присоски	0,38 см ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 3
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	4,7 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	4,5 N
Вес продукта	1,8 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M4
Цвет	Черный
Твердость по Шору	50 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR