

Комплектный вакуумный захват ESS-30-BS

№ изделия: 189384

FESTO

легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	8 mm
Мин. радиус заготовки	80 mm
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	30 mm
объем присоски	4,07 см ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 4
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:·:·]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-30 ... 180 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	26,2 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	16 N
Вес продукта	9,9 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M6
Цвет	прозрачный
Твердость по Шору	50 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь Гальванизированная и хромированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	VMQ (силикон)