

# Комплектный вакуумный захват ESS-15X45-ON

№ изделия: 189415

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Условный проход  | 6 mm  |
| размер присоски  | 15x45 mm  |
| объем присоски   | 1,57 см <sup>3</sup>  |
| Положение штуцера  | сверху  |
| Положение при сборке   | Любое   |
| Относительно держателя присоски                                | Размер 5  |
| Форма вакуумного захвата                                       | Oval, flat  |
| Operating pressure MPa   | -95 ... 0 kPa   |
| Рабочее давление   | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure   | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominal operating pressure                                     | -70 kPa   |
| Номинальное рабочее давление                                   | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                               | -10,15 psi  |
| Рабочая среда  | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Классификация сопротивления коррозии CRC                       | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-A1-L  |
| Безопасны для пищевых продуктов                                | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура окружающей среды                                   | -10 ... 70 °C   |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении              | 32 N  |
| Горизонтальное боковое усилие при номинальном рабочем давлении | 43 N  |
| Вертикальная боковая нагрузка при номинальном рабочем давлении | 35 N  |
| Вес продукта   | 23,8 g  |
| Тип крепления  | Через канал вакуума   |
| Подключение вакуума  | M10   |
| Цвет   | Черный  |
| Твердость по Шору  | 50 +/- 5  |
| Замечания по материалу   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                                    | NBR   |