


# Адресное устройство ASI-PRG-ADR

№ изделия: 18959

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Кол-во функциональных клавиш	5
Fieldbus интерфейс, протокол	AS-Interface SPEC 3.0
Допустимый ток нагрузки	100 mA
Защита от короткого замыкания	Да
Способность выдерживать перегрузку	Имеется в наличии
Fieldbus интерфейс, количество контактов/проводов	5
Fieldbus интерфейс, тип подключения	Розетка разъема
Fieldbus интерфейс, технология подключения	M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101
Дисплей	LCD-Display
Элементы управления	5 ключей Мембранная клавиатура
Размеры W x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Номинальное рабочее напряжение DC	28 V
Питание	Литиумная батарея
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	610 g
Материал корпуса	PA с армированием