



# Неполноповоротный привод DRD-150-F14-PS

№ изделия: 189795

FESTO

двустороннего действия, пневматическое присоединение по VDI/VDE 3845, распределители Namur имеют прямое фланцевое крепление.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Основан на стандарте                          | ISO 5211<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                      |
| Демпфирование                                 | Без демпфирования   |
| Режим работы                                  | двустороннего действия  |
| Рабочее давление                              | 2 ... 10 bar  |
| Категория АTEX Газ                            | II 2G   |
| Взрывозащита типа "Газ"                       | с Т6  |
| Категория АTEX Пыль                           | II 2D   |
| Взрывозащита типа "Пыль"                      | с 60°C  |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде                   | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)                 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 3   |
| Температура окружающей среды                  | -20 ... 80 °C   |
| Момент при давлении 6 бар                     | 1.517 Nm  |
| Вес продукта                                  | 30.000 g  |
| Пневматическое присоединение                  | G1/4  |
| Информация о материале, вал привода           | Сталь   |
| Информация о материале, крышки                | Алюминиевый сплав   |
| Информация о материале, уплотнения шланга     | NBR   |
| Информация о материале, корпус                | Алюминиевый сплав   |