

Амортизатор YSR-8-8-D

№ изделия: 189980

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	8 mm
Макс. усилие остановки	400 N
Макс. потребление энергии на ход	4 J
Макс. потребление энергии в час	24.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	3 N
Вес продукта	60 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Информация о материале, шток	Легированная сталь