

Неполноповоротный привод DRE-50-F10-Q14-FO-O-PS

№ изделия: 190196

FESTO

одностороннего действия, непосредственное фланцевое
присоединение воздуха к распределителям по VDI/VDE 3845-Namur.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	50
Расположение отверстий на фланце	F10
Угол качения	90 deg
Фитинги соответствуют стандарту	ISO 5211
Демпфирование	без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	без
Подключение распределителя по стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Идентификация по ATEX	II 2 GD с X
Окружающая температура по ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-Ex по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Расход воздуха при 6 бар за цикл 0°-90°-0°	12 l
Вес продукта	12.200 g
Присоединение вала	V22
Пневматическое присоединение	Монтажная плата G1/4
Замечания по материалу	Содержит PWIS частички.