

Y-образное соединение с цанговым зажимом QSMY-5/32T-U

№ изделия: 190608

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	1,7 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	3,5 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 5/32"
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 5/32"
Цвет отпусающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая