

Угловое соединение с цанговым зажимом QSML-3/16H-U

№ изделия: 190622

FESTO

со вставной втулкой.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	2,5 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2,5 g
Пневматическое подключение, канал 1	Цанговое соединение QS-3/16"
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 3/16"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая