


# Клапан регулирования перепада давлений LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U

№ изделия: 190890  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Без манометра, с наружной резьбой и фитингом QS.  
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Функция контроллера                 | Дифференциальное давление, постоянное                                       |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 10-32 UNF-2A  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-5/32   |
| Тип крепления                       | Резьбовой   |
| Давление питания 1 Мпа              | 0 ... 0,9 МПа   |
| Входное давление 1                  | 0 ... 9 bar   |
| Давление питания 1 psi              | 0 ... 130,5 psi   |
| Температура окружающей среды        | 0 ... 60 °C   |
| Материал корпуса                    | PBT с армированием  |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Положение при сборке                | Любое   |
| Примечание по рабочей среде         | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Вес продукта                        | 9,5 g   |
| Материал резьбовой заглушки         | Латунь  |
| Замечания по материалу              | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |