

Вакуумный захват ESV-80-SU

№ изделия: 191004

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Мин. радиус заготовки	400 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	19,312 cm ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	309,7 N
Вес продукта	33 g
Цвет	голубой
Твердость по Шору	60 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	PUR