


# Вакуумный захват ESV-50-ES

№ изделия: 191037

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



## Таблица данных

| Характеристика                                    | Значение  |
|---|---|
| Мин. радиус заготовки                             | 100 mm  |
| диаметр присоски                                  | 50 mm   |
| объем присоски                                    | 8,168 cm <sup>3</sup>   |
| Положение штуцера                                 | сверху  |
| Положение при сборке                              | Любое   |
| Форма вакуумного захвата                          | Круглый, сверхглубокий  |
| Operating pressure MPa                            | -95 ... 0 kPa   |
| Рабочее давление                                  | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominal operating pressure                        | -70 kPa   |
| Номинальное рабочее давление                      | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Рабочая среда                                     | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364 zone III  |
| Безопасны для пищевых продуктов                   | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура окружающей среды                      | -30 ... 180 °C  |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 103,6 N   |
| Вес продукта                                      | 12,6 g  |
| Цвет  | прозрачный  |
| Твердость по Шору                                 | 50 +/- 5  |
| Замечания по материалу                            | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                       | VMQ (силикон)   |