

# Амортизатор YSRW-16-26

№ изделия: 191197

FESTO

самонастраиваемый, с прогрессивной характеристикой.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	26 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,3 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	26 mm
Макс. усилие остановки	2.000 N
Макс. потребление энергии на ход	35 J
Макс. потребление энергии в час	68.000 J
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Усилие сброса	6 N
Вес продукта	190 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь