

Пневмоостров VDMA-01/02

№ изделия: 191403

FESTO

Тип 14, с распределителями по стандарту ISO 15407/-1.

Чтобы конфигурировать, сначала добавьте продукт в корзину покупок.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.



Примерное
представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный 2x3/2, Н.З., моностабильные 2x3/2, Н.О., моностабильные 5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/2 бистабильный с доминирующим сигналом 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З. |
| Стандартный номинальный расход | 440 ... 1.000 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 16 bar |
| Электрическое подключение | Индивидуальное подключение |
| Макс. количество распределителей | 16 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Ширина | 18 mm 26 mm |
| Класс защиты | IP65 |
| Функция быстрого выхлопа | дресселирующий |
| Тип управления | электрический |
| Тип пневмоострова | 14 |
| Структура проекта | Каретка поршня |
| Питание пилотного каскада | внешний Внутренний |
| Структура пневмоострова | модульный и расширяемый |
| Пилотное давление | 3 ... 10 bar |
| Номинальное рабочее напряжение AC | 24 V |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 12 V 24 V |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |