

# Светящаяся прокладка MC-LD-12-24DC

№ изделия: 19145

FESTO

Для электромагнитных катушек MSN1G, MSN1W.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Вес продукта	1,6 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSC
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,05 W
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет	прозрачный