

Фильтр-регулятор давления LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

№ изделия: 192395

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с металлическим защитным кожухом, без манометра, тонкость фильтрации 5 мкм. С автоматическим отводом конденсата. Регулятор давления с прямым управлением.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра |
| Макс. объем конденсата | 43 см ³ |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | Подготовка для G1/4 |
| Рабочее давление | 2 ... 12 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,4 bar |
| Стандартный номинальный расход | 5.800 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Температура среды | 5 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Вес продукта | 1.600 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G3/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |