

Блок подготовки воздуха FRC-1-D-O-DI-MAXI

FESTO

№ изделия: 192417

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, 40 мкм, с металлическим защитным кожухом. С ручным отводом конденсата. Без манометра. Регулятор давления с прямым управлением.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Фильтр-регулятор без манометра пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	43 см ³
Степень фильтрации	40 μm
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	Подготовка для G1/4
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	4.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.600 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC