

Фильтр LF-D-5M-MINI-A

№ изделия: 192560

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Без резьбовых соединительных плит, с резьбовым стержнем FRB.
Степень фильтрации 5 мкм, с защитным кожухом на стакане,
автоматический отвод конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	22 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	250 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плита
Пневматическое подключение, канал 2	Монтажная плита
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC