

Блок подготовки воздуха FRC-1-D-7-O-MAXI

FESTO

№ изделия: 192639

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, макс. выходное давление 7 бар, 40 мкм, с металлическим защитным кожухом. С ручным отводом конденсата. Без манометра.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата | 80 см ³ |
| Степень фильтрации | 40 μm |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | Подготовка для G1/4 |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 7 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,4 bar |
| Стандартный номинальный расход | 8.700 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:--] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 2.520 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1 |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |