

Штекерная розетка MSSD-F-S-M16

№ изделия: 192746

FESTO

с зажимными контактами




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	10
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	35 g
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема Расположение контактов тип В по EN 175301-803
Диаметр кабеля	5,5 ... 8 mm
Номинальное сечение провода	0,5 ... 1 mm ²
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный