

Пассивная направляющая

FDG-50- -

№ изделия: 192854

FESTO



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	50
Ход	10 ... 3.000 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая без привода
Макс. скорость	3 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале направляющей	Сталь
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный