

Упорный элемент YSRWJ-7-10-A

№ изделия: 192967
Продукт будет снят с производства

для линейного модуля HMPL.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	7
Ход	10 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Настройка точности	0,03 mm
Определение позиции	Для герконов
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	$\leq 0,2$ s
Время сброса длинное	< 1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	10 mm
Макс. усилие остановки	300 N
Макс. потребление энергии на ход	2 J
Макс. потребление энергии в час	15.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	1,7 N
Вес продукта	75 g
Тип крепления	с контргайкой
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Материал штока	Легированная сталь