

Узел фиксации ВКР-НМРL-12-50

№ изделия: 193111

FESTO

для линейного модуля НМРL.

Снимается с производства, доступен до 2012 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Положение при сборке	Любое
Тип зажима с направлением действия	с обоих концов Зажим пружиной, разжим сжатым воздухом
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Статическое усилие удержания	100 N
Перемещаемая масса	65 g
Информация о материале, уплотнения шланга	РОМ ТРЕ-У(РU)
Информация о материале пружины	Пружинная сталь
Информация о материале губок схвата	Латунь
Информация о материале поршня	РОМ