

Интерфейс CAN SPC200-COM-CAN

№ изделия: 194017

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Поддержка конфигурации	EDS-файл
Стандартное потребление тока, модуль расширения	50 mA
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Вес продукта	80 g
Максимальное кол-во адресов для выходов	8 byte
Максимальное кол-во адресов для входов	8 byte
Диапазон адресов интерфейса fieldbus	0 ... 63
Исполнение интерфейса fieldbus	Электрическая изоляция Слой 1 по ISO/DIS 11898 Стандартно высокая скорость до 1 Mbit Слой 2 по CAN спецификации V2.0 Device Net Release 2.0 Код продукта: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Электрическое присоединение, интерфейс fieldbus	Клеммная колодка 5-пин По CIA DR-303-1
Пространство для установки	От 3 и выше