

Cartridge QSP10-1/4-U

№ изделия: 194498

Продукт будет снят с производства

С цанговым фитингом, прямой

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Пневматическое подключение, канал 1	QSP...10
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 1/4"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Никелирование Латунь
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая