

Труба PQ-AL-28X1,5X3000

№ изделия: 194593

FESTO

для сжатого воздуха, вакуума или жидкостей. Поставляемая длина - 3 м.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	28 mm
Внутренний диаметр	25 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-30 ... 75 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,337 kg/m
Цвет	серебряный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Алюминиевый сплав