

# Полимерная труба PQ-PA-28X2,5X3000

№ изделия: 194594

FESTO

для сжатого воздуха, вакуума или жидкостей. Поставляемая длина - 3 м.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	28 mm
Внутренний диаметр	23 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 75 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,204 kg/m
Цвет	Черный
Материал шланга	PA