

# Регулятор давления LRBS-D-7-O-MINI



№ изделия: 194683

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Без резьбовых соединительных плит, для блочного монтажа, без манометра, запираемый.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	мембранный регулятор прямого действия с кольцевым питанием сжатым воздухом
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом
Манометр	Подготовка для G1/8
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,2 bar
Стандартный номинальный расход	1.600 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	350 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плита
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Цинковая штамповка
Материал панели управления	Алюминий
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Цинковая штамповка