

Устройство подготовки воздуха FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

№ изделия: 195005

FESTO

Блок: фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, S-серия, с блокировкой головки регулятора.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Защелка привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Фильтр-регулятор без манометра пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	43 см ³
Кожух колбы	Металлический кожух стакана
Манометр	G1/4" подготовлено
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Входное давление 1	1,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	3.800 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Температура среды	-10 ... 60 °C
Окружающая температура	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.880 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Пневматическое соединение, канал 1	G1
Пневматическое соединение, канал 2	G1
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале стакана	PC