

Шарнирная головка CRSGS-M10X1,25

№ изделия: 195582

FESTO

с шестигранной гайкой, для сферического поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8139.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M10x1,25
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	87 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал наружного кольца	Легированная сталь
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал внутреннего кольца	Легированная сталь
Материал гайки	Легированная сталь