

Датчик давления SDE-2,5-5V/20mA

№ изделия: 19561

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Стоек к короткому замыканию	Да
Измеряемая переменная	Избыточное давление
Метод измерения	с пьезодатчиком давления
Аналоговый выход	4 - 20 mA 1 - 5 V
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	12 ... 30 V
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух, фильтрация 40 мкм
Обозначение по CE	nach EU-EMV-Richtlinie
Класс защиты	IP65
Окружающая температура	0 ... 85 °C
Вес продукта	120 g
Диапазон измерения давления	0 ... 2,5 bar
Точность, FS	1 %
Электрическое соединение	Разъем M12x1 4-пиновый
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое соединение	G1/4
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный