

Соединительный кабель KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B

№ изделия: 196064

FESTO

для распределителей с электромагнитным управлением CPE-M1BH,
CPE10SC и многополюсного разъема MPV.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Дополнительные функции	Снижение тока удержания
Индикатор позиции переключения	LED
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Момент затяжки	0,25 Nm
Вес продукта	18 g
Электрическое подключение	угловая розетка/прямой штекер квадратный дизайн / M8x1 2-полюсный / 3-проводный
Структура кабеля	2x0,25
Диаметр кабеля	3,4 mm
Длина кабеля	0,5 m
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Информация о материале, разъем	Бронза