

Соединительный кабель KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

№ изделия: 196066

FESTO

Для быстродействующих распределителей




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	LED
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Момент затяжки	0,25 Nm
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Угловая розетка / кабель Квадратная форма/открытый конец 2-полюсный / 2-проводный
Структура кабеля	2x0,25
Диаметр кабеля	3,4 mm
Длина кабеля	10 m
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Информация о материале, разъем	Бронза