

Основной блок CDVI5.0-GB8-MP

№ изделия: 196690

FESTO

Для пневмоострова CDVI, 8 позиций распределителей.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Длина | 224 mm |
| Макс. количество распределителей | 8 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Авторизация | C-Tick |
| Вес продукта | 2.090 g |
| Тип крепления | С внутренней резьбой и распорным болтом |
| Присоединение продувочного канала | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |