

Монтажная плита VN-T6-BP-NRH

№ изделия: 196956

FESTO

для вакуумного эжектора VN-... с монтажной шириной 24 мм.
Установка на монтажной шине.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,8 Nm
Вес продукта	12,4 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	PA с армированием
Материал каретки	POM