

Влагоразделитель CQA-28

№ изделия: 196984

FESTO

для отделения воды.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	20 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	18 g
Пневматическое подключение, канал 1	Быстроразъемное соединение CQ-28
Пневматическое подключение, канал 2	Быстроразъемное соединение CQ-28
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Латунь