

Плита для блочного монтажа MNA1-PR6-3-M3-PI-D9

№ изделия: 197239

FESTO

со штекером в основании и многополюсным разъемом, для стыковых распределителей MNA1-....-PI



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	6
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Пневматическое подключение, канал 3	M7
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав