

Плита для блочного монтажа MNA2-PR2-3-M5

№ изделия: 197447

FESTO

для стыковых распределителей MNA2-...-HC/TC




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Пневматические каналы 3/11	M7
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав