

Осушитель воздуха мембранный LDM-1/2-D-MAXI-1000

№ изделия: 197511

FESTO

для сухого и чистого воздуха.

Снимается, доступен до конца 2006

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0, 01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла t < 0,1 мг на кубометр)!




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Структура проекта	Мембранный осушитель
Входное давление 1	3 ... 8,5 bar
Стандартный номинальный расход	1.000 l/min
Рабочая среда	Класс чистоты воздуха 1:7:1 по ISO 8573-1
Снижение точки росы под давлением	13 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 55 °C
Температура среды	5 ... 50 °C
Окружающая температура	5 ... 50 °C
Вес продукта	1.770 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое соединение, канал 1	G1/2
Пневматическое соединение, канал 2	G1/2
Замечание по материалу	Содержит PWIS частички.
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале стакана	Обработанный алюминиевый сплав