

Спиральный полимерный шланг PUN-10X1,5-S-2-SW

№ изделия: 197612

FESTO

Очень гибкий, стойкий к гидролизу в большой степени



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Рабочая длина | 2 m |
| Наружный диаметр | 10 mm |
| Длина блока | 0,43 m |
| Внутренний диаметр | 7 mm |
| Диаметр катушки | 80 mm |
| Кол-во обмоток | 22 |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Авторизация | TÜV |
| Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -35 ... 60 °C |
| Вес продукта | 250 g |
| Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм |
| Цвет | Черный |
| Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
| Материал шланга | TPE-U(PU) |