

Пневмоостров CDVI5.0

№ изделия: 197648

FESTO

Пневмоостров CDVI, Clean Design.



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный 3/2 Н.О./Н.З., моностабильный 3/2 Н.О., моностабильный 2/2 нормально открытый, моностабильный 2/2 Н.З., моностабильный 5/3 Н.З. 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/2 бистабильный 2x3/2, Н.З., моностабильные 2x3/2, Н.О., моностабильные 5/2 моностабильный
Размер клапана	24 mm
Макс. стандартный номинальный расход	650 л/мин при 24 мм
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Авторизация	C-Tick
Основан на стандарте	ISO 14159 EN 1672-2
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Температура среды	-5 ... 50 °C
Класс защиты	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Электрическое подключение	Многополюсный разъем Fieldbus
Индикатор позиции переключения	LED
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Тип управления	электрический
Электрическая система вх./вых.	Да
Тип пневмоострова	15
Макс. количество распределителей	16
Структура пневмоострова	модульный