

Линия управления NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15

№ изделия: 2052917

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	DIN 47100
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	15
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	15
Электрическое подключение 1, тип монтажа	2x screw 4-40 UNC-2A
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	15
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	15
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 33 mm
Диаметр кабеля	6,6 mm
Структура кабеля	18x0,14
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP50
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C -30 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Серый