

# Накидная гайка МСК-РК-13

№ изделия: 206504

FESTO

Металлическая версия



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Внутренняя резьба M22x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 МПа
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 13 мм
материал накидной гайки	Анодированный алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)