

Быстроразъемный штекер KS4-N-6

№ изделия: 2152

FESTO

Для самозапирающихся быстроразъемных соединений.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,5 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	15 g
Пневматическое подключение, канал 1	N-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)