

Шланг в металлической оплетке P-6-VL

№ изделия: 2231

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	13 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	45 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Мин. радиус изгиба	20 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,144 kg/m
Пневматическое присоединение	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 68 +/- 5
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	NBR