

Блок питания SACN-3A-1-10

№ изделия: 2247682

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	60 mm
Высота	130 mm
Длина	152,5 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	Однофазный
Входной ток	1,5 - 3,0 A
Номинальное выходное напряжение DC	24 V
Номинальный выходной ток	10 A
Диапазон входного напряжения AC	100 ... 240 V
Поддержание напряжения питания при сбое	24 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	1.554 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)