

Передаточный модуль EMGA-40-P-G3-EAS-40

№ изделия: 2297684

★ Линейка основной продукции

Подходит для серводвигателей.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	40 mm
Угловой люфт	0,25 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	18.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	11 Nm
Момент инерции редуктора	0,031 kgcm ²
Максимальный выходной момент	17,6 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	1 Nm/arcmin
Вес продукта	350 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	40G
Интерфейс редуктора, вал привода	40P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)