

Набор переходников DHAA-G-Q5-25-B13-40

№ изделия: 2376728

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	155 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом С центрирующей втулкой и центрирующим штифтом
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Сталь
Материал центрирующих элементов	Сталь